

Experience the ultimate in versatility with the 360° Multi-functional base that allows you to mount on magnetic and non-magnetic surfaces in virtually any position.

Découvrez le summum de la polyvalence grâce à la base multifonctionnelle 360° qui vous permet un montage sur des surfaces magnétiques et non magnétiques dans pratiquement n'importe quelle position.

Experimente la máxima versatilidad con la base multifuncional en 360° que le permite montar en superficies magnéticas y no magnéticas en prácticamente cualquier posición.




Figure 1  
Figure 1  
Figura 1

## OPERATION

1. Attach mounting bracket to laser by aligning cross shapes and magnet will snap into place. (Figure 1)
2. Mounting bracket can be used in top, bottom, left or right mounting positions. (Figure 2)
3. To make vertical adjustments, push in knob to unlock then rotate up or down into position. Release knob to lock in position. (Figure 3)
4. Comes with mounting straps. Insert mounting straps into slots for mounting on non-ferrous surfaces. (Figure 1)

## FONCTIONNEMENT

1. Fixez le support de montage au laser en alignant les formes en croix et l'aimant s'enclenchera en place. (Figure 1)
2. Le support de montage peut être utilisé dans les positions de montage supérieure, inférieure, gauche ou droite. (Figure 2)
3. Pour effectuer des réglages verticaux, appuyez sur le bouton pour déverrouiller, puis tournez vers le haut ou vers le bas en position. Relâchez le bouton pour verrouiller la position. (Figure 3)
4. Livré avec des sangles pour le montage. Insérez les sangles pour le montage dans les fentes pour le montage sur des surfaces non ferreuses. (Figure 1)

## FUNCIONAMIENTO

1. Para instalar el soporte de montaje en el láser, alinee las formas de cruz y el imán encajará en su lugar. (Figura 1)
2. El soporte de montaje se puede usar en la parte superior, a la izquierda o a la derecha. (Figura 2)
3. Para hacer ajustes verticales, presione la perilla para desbloquear, luego gire hacia arriba o hacia abajo hasta la posición. Suelte la perilla para bloquear en posición. (Figura 3)
4. Viene con correas de montaje. Inserte las correas de montaje en las ranuras para montar en superficies no ferrosas. (Figura 1)



Figure 2  
Figure 2  
Figura 2

2.5" TRAVEL  
COURSE DE 64 MM  
DESPLAZAMIENTO DE 64 MM

Figure 3  
Figure 3  
Figura 3